



Zátěžový dynamometr Dynafor LLZ2, maximální rozsah vážení: 12,5 t



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	086049 12,5
GTIN	3600232609193
Třída artiklu	08Y

Popis

Provedení:

Mnohostranný, robustní a spolehlivý zátěžový dynamometr Dynafor LLZ2. Integrovaný displej LCD s dobrou čitelností. Ochrana displeje zesílením.

- **Zkosené rohy minimalizují nebezpečí zadrhávání při zdvihu.**
- **Bezpečnostní faktor > 4.**
- **Přesnost a sledovatelnost certifikována certifikátem seřízení. Přesnost 0,3%. Dodatečně kalibrovatelný.**
- **Použitelný ve všech pozicích. Stupeň krytí IP65: Vhodný pro venkovní použití. Konformní dle CE a Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EC.**
- **Teplotní rozsah -20 °C do +50 °C.**

Použití:

K měření tažných sil (N) a zavěšených závaží (kg).

Rozsah dodávky:

Včetně baterií (2× AAA), kalibračního protokolu, přepravního kufříku.

Ochranná třída IP: IP 65

Obal: Přepravní kufřík

Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

nejmenší rozsah vážení: 20 kg

Plášť šířka: 120,5 mm

Plášť hloubka: 45 mm

Výška pláště: 277 mm

Technický popis

Plášť šířka	120,5 mm
maximální rozsah vážení	12500 kg
Výška pláště	277 mm
Plášť hloubka	45 mm
nejmenší rozsah vážení	20 kg
Č. zboží obsažených baterií/akumulátorů	081556 LR3
Počet obsažených baterií	2
Ochranná třída IP	IP 65
Obal	Převážní kufřík
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce