

Garant**Momentový klíč „Slipper“ se stupnicí, Maximální utahovací moment: 10Nm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	657762 10
GTIN	4045197891624
Třída artiklu	61E

Popis**Provedení:**

Speciální prokluzující vypínací mechanismus **brání spolehlivě neúmyslnému přetažení**. Jednoramenný momentový klíč **nastavitelný pomocí mikrometrické stupnice** a samovypínací. Aretace proti neúmyslné změně nastavení na konci rukojeti. S integrovanou funkcí ráčny.

Měrné jednotky: Nm.

Výhoda:

Jemný vypínací mechanismus umožňuje práci na obtížně přístupných místech.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utažení se klíč zřetelně a hmatatelně vypne a je opět připraven k okamžitému použití. Speciální vypínací mechanismus zajišťuje, že budou nastavené hodnoty utahovacích momentů spolehlivě dosaženy, ale **nebudou překročeny**.

Použití:

Pro střední až větší série.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

$\pm 6\%$ z nastavené hodnoty.

Údaje o použití:**Legenda k výkresu a vzorce:**

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Technický popis

Rozsah utahovacích momentů	2 - 10 Nm
Ukazatel	analogová
Upínací 4hran	1/4 palec
Dělení stupnice, 1 dílek =	0,1 Nm
Nastavení utažení	Utahování doprava
Maximální utahovací moment	10 Nm
Hmotnost	235 g
Přesnost měření utahovacího momentu	±6 %
Norma	DIN EN ISO 6789
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Celková délka L	204 mm
Typ připojení	Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I ₃]	140 mm
Přepínatelné rozlišení	Nm
Princip vypínání	mechanická kluzná spojka
Měření	Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Délka páky bez nástrčného nástroje [I ₁]	135 mm
Feedback	s vypínáním
Kalibrování	O1
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Měřicí technika	mechanická
Signalizace spuštění	optický
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Funkce zalomení	ne
Funkce slipr	ano

QuickRelease / funkce rychlé výměny	ne
Vlečná ručička	ne
Druh produktu	Momentový klíč

Služby

Kalibrace DAkkSMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm	020020 1000
KalibrováníMomentový klíč Maximální utahovací moment 400 Nm	020010 400