



## Zástrčná hlavice s tisícihranem, krátká, 1/2 palce, Pro šrouby: M6



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	642800 M6
GTIN	4018754006410
Třída artiklu	63A

### Popis

#### Provedení:

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

#### Použití:

Pro šrouby XZN.

#### Norma:

**DIN 2324**

#### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se vrstva chromovaná na nikl. Trn z houževnatého materiálu s vysokou tvrdostí, lesklý.

### Technický popis

Pro šrouby	M6
Ø na straně pohonu	22,7 mm
Délka	60 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	1000-hranný šroubovák
Druh produktu	Nástrčné klíče

