



## Nástrčná hlavice, 1/2 palce pro Torx®, Profil Torx®: E10



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	642700 E10
GTIN	4018754007257
Třída artiklu	63A

### Popis

#### Provedení:

Kované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Úzké tolerance vnitřních 4- hranů pro bezpečné usazení na ovládacím nástroji. Vnitřní 4- hrany dle **DIN 3120**.

Optimální průběh vláken speciálním postupem kování. Úzce tolerované otvory klíče. Nesklouzne přes rohy šroubu. Šetří se hlavy šroubů i matice. Bez napětí a bez průtahu kalené v olejové lázni, díky tomu exaktní přesnost lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením.

#### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Upínací 4hran: 1/2 palec

Rozměr profilu A: 9,4 mm

Ø na hnané straně: 13 mm

Délka: 38 mm

### Technický popis

Délka	38 mm
Profil Torx®	E10
Ø na hnané straně	13 mm
Rozměr profilu A	9,4 mm
Upínací 4hran	1/2 palec

Unášecí profil	Nástrčný klíč pro šrouby TORX®
Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Povrch	povrch chromovaný přes nikl
Druh produktu	Nástrčné klíče