

**VBW****Rohové kleště instalatérské, čelisti tvaru S, Ø trubky: 2palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	810740 2
GTIN	4005887265500
Třída artiklu	83E

**Popis****Provedení:**

Švédský tvar: úzké, speciálně tvarované čelisti, samoupínací, zalomené 45°. Celé kované se stavěcí maticí, zajištěnou proti ztrátě.

**HOLEX s čelistí S** pro tříbodové upnutí trubky.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel; zušlechtěná, čelisti induktivně kalené. Lakované, čelisti lesklé.

**Technický popis**

Ø trubky	2 palec
Rozsah upnutí	85 mm
Celková délka	560 mm
Úhel čelisti	45 stupeň
Výrobní postup	celé kované
Zušlechtění čelisti	Induktivně kalená
Materiál kleští	Chromvanadiová ocel
Čelist S	ano
Švédský tvar	ano
Druh produktu	Instalatérské kleště a Siko kleště

