



## Zástrčná hlavice s tisícihranem, krátká, 1/2 palce, Pro šrouby: M8



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	642800 M8
GTIN	4018754006427
Třída artiklu	63A

### Popis

**Provedení:**

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

**Použití:**

Pro šrouby XZN.

**Norma:**

**DIN 2324**

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se vrstva chromovaná na nikl. Trn z houževnatého materiálu s vysokou tvrdostí, lesklý.

### Technický popis

Délka	60 mm
Ø na straně pohonu	22,7 mm
Pro šrouby	M8
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	1000-hranný šroubovák
Druh produktu	Nástrčné klíče

