

Garant**Momentový klíč „Slipper“ bez stupnice, Maximální utahovací moment: 55Nm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	657766 55
GTIN	4045197891662
Třída artiklu	61E

Popis

Provedení:

Speciální prokluzující vypínací mechanismus **brání spolehlivě neúmyslnému přetažení**.

Jednoramenný momentový klíč **bez stupnice**. Klíč se nastavuje pomocí zkoušečky momentových klíčů.

S integrovanou ráčnou

Výhoda:

Jemný vypínací mechanismus umožňuje práci na obtížně přístupných místech.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utažení se klíč zřetelně a hmatatelně vypne a je opět připraven k okamžitému použití. Speciální vypínací mechanismus zajišťuje, že budou nastavené hodnoty utahovacích momentů spolehlivě dosaženy, ale **nebudou překročeny**.

Použití:

Pro střední až větší série.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

$\pm 6\%$ z nastavené hodnoty.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Technický popis

Upínací 4hran	3/8 palec
Přesnost měření utahovacího momentu	±6 %
Hmotnost	800 g
Rozsah utahovacích momentů	15 - 55 Nm
Maximální utahovací moment	55 Nm
Nastavení utažení	Utahování doprava
Norma	DIN EN ISO 6789
Délka páky bez nástrčného nástroje [L ₁]	266,5 mm
Celková délka L	324 mm
Princip vypínání	mechanická kluzná spojka
Měření	Krouticí moment
Feedback	s vypínáním
Nastavení hodnoty vypínání	bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Typ připojení	Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	přednastavený
Přepínatelné rozlišení	Nm
Přepínatelné rozlišení	lbfft
Kalibrování	O6
Kalibrování	O7
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	optický
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Měřicí technika	mechanická
Druh produktu	Momentový klíč

Služby

Kalibrace a nastaveníMomentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 400 Nm	020090 400
Kalibrace DAkkSMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm	020020 1000
NastaveníMomentový klíč bez stupnice Typ SET	020080 SET
Kalibrace DAkkS a nastaveníMomentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 1000 Nm	020190 1000

Příslušenství

Elektronická zkoušečka momentových klíčů„ProTest“ Maximální utahovací moment 60 Nm	654460 60
---	-----------