

Garant**Momentový klíč „Slipper“ bez stupnice, Maximální utahovací moment: 25Nm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	657766 25
GTIN	4045197891655
Třída artiklu	61E

Popis

Provedení:

Speciální prokluzující vypínací mechanismus **brání spolehlivě neúmyslnému přetažení**.

Jednoramenný momentový klíč **bez stupnice**. Klíč se nastavuje pomocí zkoušečky momentových klíčů.

S integrovanou ráčnou

Výhoda:

Jemný vypínací mechanismus umožňuje práci na obtížně přístupných místech.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utažení se klíč zřetelně a hmatatelně vypne a je opět připraven k okamžitému použití. Speciální vypínací mechanismus zajišťuje, že budou nastavené hodnoty utahovacích momentů spolehlivě dosaženy, ale **nebudou překročeny**.

Použití:

Pro střední až větší série.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

$\pm 6\%$ z nastavené hodnoty.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Technický popis

Upínací 4hran	1/4 palec
Maximální utahovací moment	25 Nm
Přesnost měření utahovacího momentu	±6 %
Hmotnost	340 g
Rozsah utahovacích momentů	5 - 25 Nm
Nastavení utažení	Utahování doprava
Nastavení hodnoty vypínání	bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Feedback	s vypínáním
Měření	Krouticí moment
Princip vypínání	mechanická kluzná spojka
Norma	DIN EN ISO 6789
Typ připojení	Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Celková délka L	216 mm
Délka páky bez nástrčného nástroje [L ₁]	153 mm
Přepínatelné rozlišení	Nm
Přepínatelné rozlišení	lbfft
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	přednastavený
Kalibrování	O6
Kalibrování	O7
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Měřicí technika	mechanická
Signalizace spuštění	optický
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Druh produktu	Momentový klíč

Služby

Kalibrace a nastaveníMomentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 400 Nm	020090 400
Kalibrace DAkkSMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm	020020 1000
NastaveníMomentový klíč bez stupnice Typ SET	020080 SET
Kalibrace DAkkS a nastaveníMomentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 1000 Nm	020190 1000

Příslušenství

Elektronická zkoušečka momentových klíčů„ProTest“ Maximální utahovací moment 60 Nm	654460 60
---	-----------