

## Pákový lis, Typ: 0



### Údaje o objednávce

Artikové číslo

086790 0

GTIN

Třída artiklu

08V

### Popis

**Provedení:**

Stabilní, dutý litinový korpus ze speciální litiny s velkou základnou. Podnož s otvory pro upevnění na podstavec (pracovní stůl resp. podstavec č. 086795). Pastorek a zdvihátko ozubnice z odolné oceli pro nejvyšší zatížení. Přesná práce díky kalenému a broušenému zdvihátku ozubnice s dlouhým vedením. Otočná deska se čtyřmi různě velkými vybráními pro umístění různých obrobků. Ovládání zdvihátka pákou.

**Použití:**

Pro zalisování a vytahování pouzder, kuličkových ložisek, trnů, kolíků, čepů atd. Rovněž pro protlačování a pro manipulaci s jednoduchými střížníky.

**Lakování:**

Světle šedá RAL 7035.

### Technický popis

Šířka vybrání desky

10/15/20/25 mm

Hloubka půdorysné plochy

195 mm

Maximální zdvih trnu

110 mm

Hmotnost

11 kg

Šířka půdorysné plochy	130 mm
Maximální tlakový výkon	5,11 kN
Výška litého těla	260 mm
Ø zdvihátka	28 mm
Rozpětí do poloviny trnu	100 mm
Pro Ø obrobku do	180 mm
Typ	0
Druh produktu	Pákový lis