

**GECHTER****Ruční pákový lis, Typ: 12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	086760 12
GTIN	2050001742469
Třída artiklu	08V

**Popis****Provedení:**

Stabilní, dutý korpus s velkou základnou. Podnož se čtyřmi otvory pro upevnění na pracovní stůl apod. Upínací beran lisu se pohybuje bez vůle v hranolovém vodítku a lze nastavovat jeho výšku. Kromě toho lze seřizovacím šroubem nastavit zdvih lisu (tlačného prvku) na požadovanou výšku. Na stole jsou drážky T 10 mm pro připevnění zařízení pro upnutí obrobku. S přestavitelným svorníkem lomené páky pro různé tlaky při odlišném zdvihu (viz tabulka).

**Použití:**

Pro lisování matric, nýtování, pěchování a vysekávání, k ohýbání, stlačování a zalisovávání.

**Lakování:**

Světle šedá RAL 7035.

**Upozornění:**

Ruční pákové lisy se vzduchovou podporou v e-shopu k dispozici pod č. 086761.

**Technický popis**

Výška bez ruční páky	500 mm
Délka dlouhého zdvihu	0 - 45 mm

Hloubka stolu	170 mm
Délka krátkého zdvihu	0 - 23 mm
Vestavná výška	75 - 240 mm
Tlak při dlouhém zdvihu	16 kN
T-drážky dle DIN 651	1 ks vel. 10
Hmotnost	32 kg
Hloubka půdorysné plochy	310 mm
Vyložení	120 mm
Typ	12
Šířka půdorysné plochy	180 mm
Šířka stolu	200 mm
Upínací otvor v tlačném prvku	10 H 7 mm
Tlak při krátkém zdvihu	20 kN
Druh produktu	Kolenopákový lis