

Pákový lis, Typ: 3A



Údaje o objednávce

Artikové číslo	086790 3A
GTIN	2050001940438
Třída artiklu	08V

Popis

Provedení:

Stabilní, dutý litinový korpus ze speciální litiny s velkou základnou. Podnož s otvory pro upevnění na podstavec (pracovní stůl resp. podstavec č. 086795). Pastorek a zdvihátko ozubnice z odolné oceli pro nejvyšší zatížení. Přesná práce díky kalenému a broušenému zdvihátku ozubnice s dlouhým vedením. Otočná deska se čtyřmi různě velkými vybráními pro umístění různých obrobků. Ovládání zdvihátka pákou.

Použití:

Pro zalisování a vytahování pouzder, kuličkových ložisek, trnů, kolíků, čepů atd. Rovněž pro protlačování a pro manipulaci s jednoduchými střížníky.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035.

Maximální tlakový výkon: 8,95 kN

Ø zdvihátka: 48 mm

Rozpětí do poloviny trnu: 230 mm

Maximální zdvih trnu: 400 mm

Výška litého těla: 700 mm

Pro Ø obrobku do: 450 mm

Technický popis

Výška litého těla	700 mm
Ø zdvihátka	48 mm
Hmotnost	92 kg
Pro Ø obrobku do	450 mm
Šířka vybrání desky	25/45/65/85 mm
Hloubka půdorysné plochy	480 mm
Maximální zdvih trnu	400 mm
Maximální tlakový výkon	8,95 kN
Typ	3A
Šířka půdorysné plochy	250 mm
Rozpětí do poloviny trnu	230 mm
Druh produktu	Pákový lis

Příslušenství

Stojan pro pákový lis	086795
-----------------------	--------