

GECHTER**Ruční pákový lis, Typ: 2,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	086760 2,5
GTIN	2050000997099
Třída artiklu	08V

Popis**Provedení:**

Stabilní, dutý korpus s velkou základnou. Podnož se čtyřmi otvory pro upevnění na pracovní stůl apod. Upínací beran lisu se pohybuje bez vůle v hranolovém vodítku a lze nastavovat jeho výšku. Kromě toho lze seřizovacím šroubem nastavit zdvih lisu (tlačného prvku) na požadovanou výšku. Na stole jsou drážky T 10 mm pro připevnění zařízení pro upnutí obrobku.

Použití:

Pro lisování matric, nýtování, pěchování a vysekávání, k ohýbání, stlačování a zalisovávání.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035.

Upozornění:

Ruční pákové lisy se vzduchovou podporou v e-shopu k dispozici pod č. 086761.

Tlak při krátkém zdvihu: 8 kN

Délka dlouhého zdvihu: 0 - 42 mm

Vyložení: 90 mm

Vestavná výška: 70 - 190 mm

Upínací otvor v tlačném prvku: 10 H 7 mm

Šířka stolu: 150 mm

Technický popis

Šířka půdorysné plochy	150 mm
Šířka stolu	150 mm
Vestavná výška	70 - 190 mm
Tlak při krátkém zdvihu	8 kN
Délka dlouhého zdvihu	0 - 42 mm
Hloubka stolu	100 mm
T-drážky dle DIN 651	1 ks vel. 10
Upínací otvor v tlačném prvku	10 H 7 mm
Výška bez ruční páky	320 mm
Hloubka půdorysné plochy	200 mm
Hmotnost	11,5 kg
Vyložení	90 mm
Typ	2,5
Druh produktu	Kolenopákový lis