



Digitální dutinoměr XT, Rozsah měření: 125-150mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	428602 125-150
GTIN	5051102209933
Třída artiklu	46B

Popis

Provedení:

3bodové vnitřní mikrometry pro měření slepých otvorů od vel. 12,5–16. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5 s TK nastavci. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Měřicí vřeteno kompletně kalené a broušené. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Kompatibilní s volitelnou aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a iOS.

Funkce:

- **Přepínání mm/palce.**
- **Nastavení 4 představených hodnot.**
- **Tlačítko zap./vyp./ulož. hodnoty.**

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948.

USB klíč č. 498952.

Nastavovací kroužky č. 484030.

Prodloužení č.428510.

Náhradní díl:

Náhradní měřicí hlavy č. 428605, měřicí čelisti č. 428745, pružina zpětného chodu č. 428746.

Technický popis

Standardně měřené hloubky	115 mm
Volitelný odečet	0,01 / 0,001 mm
Rozsah měření	125 - 150 mm
Rozměr a	0,5 mm
Mezní chyba	0,006 mm
Hloubky měřené s prodloužením	265 mm
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Řada	HCT
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Bezdrátový přenos dat	Mobilní aplikace HCT
Bezdrátový přenos dat	HID (Human Interface Device)
Bezdrátový přenos dat	Software od výrobce
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022500 200
Kalibrace DAkkS 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200

Příslušenství

Připojovací kabel Typ USB2	498948 USB2
Připojovací kabel Typ R2	498948 R2
Rádiový přijímač Bluetooth pro Bowers Typ	498952
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 140 mm	484030 140
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Prodloužení pro dutinoměry Typ 5/150	428510 5/150
Sada měřicích čelistí 3dílná Rozsah měření 125-150 mm	428745 125-150
Sada pružin zpětného chodu 3dílná Rozsah měření 125-150 mm	428746 125-150