



Digitální dutinoměr XT, Rozsah měření: 65-80mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 428602 65-80 |
| GTIN | 5051102210465 |
| Třída artiklu | 46B |

Popis

Provedení:

3bodové vnitřní mikrometry pro měření slepých otvorů od vel. 12,5–16. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5 s TK nástavci. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Měřicí vřeteno kompletně kalené a broušené. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Kompatibilní s volitelnou aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a iOS.

Funkce:

- **Přepínání mm/palce.**
- **Nastavení 4 představených hodnot.**
- **Tlačítko zap./vyp./ulož. hodnoty.**

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948.

USB klíč č. 498952.

Nastavovací kroužky č. 484030.

Prodloužení č.428510.

Náhradní díl:

Náhradní měřicí hlavy č. 428605, měřicí čelisti č. 428745, pružina zpětného chodu č. 428746.

Technický popis

| | |
|------------------|-----------------|
| Volitelný odečet | 0,01 / 0,001 mm |
|------------------|-----------------|

| | |
|--|------------------------------|
| Rozsah měření | 65 - 80 mm |
| Rozměr a | 0,5 mm |
| Standardně měřené hloubky | 80 mm |
| Mezní chyba | 0,005 mm |
| Hloubky měřené s prodloužením | 230 mm |
| Počet obsažených baterií | 1 |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 CR2032 |
| Řada | HCT |
| Ochranná třída IP | IP 67 |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi |
| Bezdrátový přenos dat | Mobilní aplikace HCT |
| Bezdrátový přenos dat | HID (Human Interface Device) |
| Bezdrátový přenos dat | Software od výrobce |
| Norma | DIN 863 |
| Přepínatelné rozlišení | mm / palce |
| Rozhraní | Rozhraní RS232C |
| Rozhraní | Rozhraní USB |
| Rozhraní | Rozhraní Bluetooth |
| Měřicí technika | digitální |
| Obal | Stabilní box |
| Kalibrování | B6 |
| Druh produktu | 3bodový dutinoměr |

Služby

| | |
|---|------------|
| Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm | 022510 200 |
| Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 100 mm | 022500 100 |

Příslušenství

| | |
|--|---------------|
| Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032 | 081560 CR2032 |
| Rádiový přijímač Bluetooth pro Bowers Typ | 498952 |
| Připojovací kabel Typ R2 | 498948 R2 |
| Prodloužení pro dutinoměry Typ 5/150 | 428510 5/150 |
| Připojovací kabel Typ USB2 | 498948 USB2 |
| Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 75 mm | 484030 75 |
| Náhradní měřicí hlava XT Rozsah měření 65-80 mm | 428605 65-80 |
| Sada měřicích čelistí 3dílná Rozsah měření 65-80 mm | 428745 65-80 |
| Sada pružin zpětného chodu 3dílná Rozsah měření 65-80 mm | 428746 65-80 |