



## Digitální dutinoměr XT, Rozsah měření: 20-25mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	428602 20-25
GTIN	5051102210137
Třída artiklu	46B

### Popis

#### Provedení:

**3bodové vnitřní mikrometry** pro měření slepých otvorů od vel. 12,5–16. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5 s TK nastavci. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Měřicí vřeteno kompletně kalené a broušené. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Kompatibilní s volitelnou aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a iOS.

#### Funkce:

- Přepínání mm/palce.
- Nastavení 4 představených hodnot.
- Tlačítko zap./vyp./ulož. hodnoty.

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

#### Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948.

USB klíč č. 498952.

Nastavovací kroužky č. 484030.

Prodloužení č.428510.

#### Náhradní díl:

Náhradní měřicí hlavy č. 428605, měřicí čelisti č. 428745, pružina zpětného chodu č. 428746.

### Technický popis

Hloubky měřené s prodloužením	216 mm
Rozsah měření	20 - 25 mm

Rozměr a	0,5 mm
Standardně měřené hloubky	66 mm
Mezní chyba	0,004 mm
Volitelný odečet	0,01 / 0,001 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Řada	HCT
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Bezdrátový přenos dat	Mobilní aplikace HCT
Bezdrátový přenos dat	HID (Human Interface Device)
Bezdrátový přenos dat	Software od výrobce
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

## Služby

Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200
Kalibrování3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 50 mm	022500 50

## Příslušenství

Připojovací kabel Typ USB2	498948 USB2
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 22 mm	484030 22
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Prodloužení pro dutinoměry Typ 4/150	428510 4/150
Připojovací kabel Typ R2	498948 R2
Rádiový přijímač Bluetooth pro Bowers Typ	498952
Sada měřících čelistí 3dílná Rozsah měření 20-25 mm	428745 20-25
Sada pružin zpětného chodu 3dílná Rozsah měření 20-25 mm	428746 20-25