



## Digitální dutinoměr Holematic XT pro rychlé měření s Bluetooth, Rozsah měření: 80-100mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	428702 80-100
GTIN	5051102208394
Třída artiklu	46B

### Popis

#### Provedení:

**3bodové rychloměřiče vnitřních rozměrů** Holematic pro měření slepých otvorů od vel. 12,5 - 16. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5–16 s TK nastavci. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Kompatibilní s volitelnou aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a iOS.

#### Výhoda:

Velmi rychlé a opakovaně přesné měření díky pistolové rukojeti a konstantní měřicí síle.

#### Funkce:

- **Přepínání mm/palce.**
- **Nastavení 2 představených hodnot.**
- **Tlačítko zap./vyp./ulož. hodnoty.**

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Rozsah dodávky:

Měřicí pistole, měřicí hlava se zkušebním protokolem UKAS, včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

#### Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948, USB klíč č. 498952, nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

#### Náhradní díl:

Náhradní měřicí hlavy č. 428605, měřicí čelisti č. 428745, pružina zpětného chodu č. 428746.

## Technický popis

Rozsah měření	80 - 100 mm
Hloubky měřené s prodloužením	235 mm
Mezní chyba	0,005 mm
Rozlišení	0,001 mm
Standardně měřené hloubky	85 mm
Rozměr a	0,5 mm
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Řada	HCT
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Bezdrátový přenos dat	Mobilní aplikace HCT
Bezdrátový přenos dat	HID (Human Interface Device)
Bezdrátový přenos dat	Software výrobce
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodové dutinoměř

## Služby

Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměř Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200
	022500 100

Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření  
100 mm

## Příslušenství

Připojovací kabel Typ USB2	498948 USB2
Připojovací kabel Typ R2	498948 R2
Rádiový přijímač Bluetooth pro Bowers Typ	498952
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 90 mm	484030 90
Náhradní měřicí hlava XT Rozsah měření 80-100 mm	428605 80-100
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Prodloužení pro dutinoměry Typ 5/150	428510 5/150
Sada měřicích čelistí 3dílná Rozsah měření 80-100 mm	428745 80-100
Sada pružin zpětného chodu 3dílná Rozsah měření 80-100 mm	428746 80-100