



Sada digitálních dutinoměřů Holematic XT pro rychlé měření s Bluetooth, Rozsah měření: 100-200mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	428752 100-200
GTIN	5051102207694
Třída artiklu	46B

Popis

Provedení:

3bodové rychloměřiče vnitřních rozměrů Holematic pro měření slepých otvorů od vel. 12,5 - 16. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5–16 s TK nástavci. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Kompatibilní s volitelnou aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a iOS.

Výhoda:

Velmi rychlé a opakovaně přesné měření díky pistolové rukojeti a konstantní měřicí síle.

Funkce:

- **Přepínání mm/palce.**
- **Nastavení 2 představených hodnot.**
- **Tlačítko zap./vyp./ulož. hodnoty.**

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Digitální dutinoměry č. 428702 a kontrolní kroužky se zkušebním protokolem UKAS.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948, USB klíč č. 498952, nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

Náhradní díl:

Náhradní měřicí hlavy č. 428605, měřicí čelisti č. 428745, pružina zpětného chodu č. 428746.

Technický popis

Nastavovací kroužek Ø	125 / 175 mm
Mezní chyba	0,006/0,007 mm
Rozlišení	0,001 mm
Počet měřicích hlav	4
Rozsah měření	100 - 200 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Řada	HCT
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Bezdrátový přenos dat	HID (Human Interface Device)
Bezdrátový přenos dat	Mobilní aplikace HCT
Bezdrátový přenos dat	Software výrobce
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S6
Druh produktu	3bodové dutinoměr

Služby

Kalibrace Sada dutinoměrů Rozsah měření 100-200 mm	020550 100-200
--	----------------

Příslušenství

Připojovací kabel Typ USB2	498948 USB2
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Náhradní měřicí hlava XT Rozsah měření 150-175 mm	428605 150-175
Prodloužení pro dutinoměry Typ 5/150	428510 5/150
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 160 mm	484030 160
Náhradní měřicí hlava XT Rozsah měření 100-125 mm	428605 100-125
Náhradní měřicí hlava XT Rozsah měření 175-200 mm	428605 175-200
Rádiový přijímač Bluetooth pro Bowers Typ	498952
Připojovací kabel Typ R2	498948 R2
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 190 mm	484030 190
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 140 mm	484030 140
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 110 mm	484030 110