



## Sada digitálních dutinoměů Holematic XT pro rychlé měření s Bluetooth, Rozsah měření: 20-50mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	428752 20-50
GTIN	5051102207571
Třída artiklu	46B

### Popis

#### Provedení:

**3bodové rychloměřiče vnitřních rozměrů** Holematic pro měření slepých otvorů od vel. 12,5 - 16. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5–16 s TK nastavci. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Kompatibilní s volitelnou aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a iOS.

#### Výhoda:

Velmi rychlé a opakovaně přesné měření díky pistolové rukojeti a konstantní měřicí síle.

#### Funkce:

- **Přepínání mm/palce.**
- **Nastavení 2 představených hodnot.**
- **Tlačítko zap./vyp./ulož. hodnoty.**

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Rozsah dodávky:

Digitální dutinoměry č. 428702 a kontrolní kroužky se zkušebním protokolem UKAS.

#### Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948, USB klíč č. 498952, nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

#### Náhradní díl:

Náhradní měřicí hlavy č. 428605, měřicí čelisti č. 428745, pružina zpětného chodu č. 428746.

## Technický popis

Rozsah měření	20 - 50 mm
Nastavovací kroužek Ø	20 / 35 mm
Rozlišení	0,001 mm
Mezní chyba	0,004 mm
Počet měřicích hlav	3
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Řada	HCT
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Bezdrátový přenos dat	HID (Human Interface Device)
Bezdrátový přenos dat	Mobilní aplikace HCT
Bezdrátový přenos dat	Software výrobce
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S6
Druh produktu	3bodové dutinoměr

## Služby

Kalibrace Sada dutinoměrů Rozsah měření 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

## Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Prodloužení pro dutinoměry Typ 4/150	428510 4/150
Digitální dutinoměr Holematic XT pro rychlé měřenís Bluetooth Rozsah měření 35-50 mm	428702 35-50
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 40 mm	484030 40
Digitální dutinoměr Holematic XT pro rychlé měřenís Bluetooth Rozsah měření 20-25 mm	428702 20-25
Připojovací kabel Typ R2	498948 R2
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 22 mm	484030 22
Digitální dutinoměr Holematic XT pro rychlé měřenís Bluetooth Rozsah měření 25-35 mm	428702 25-35
Připojovací kabel Typ USB2	498948 USB2
Náhradní měřicí hlava XT Rozsah měření 35-50 mm	428605 35-50
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 30 mm	484030 30
Rádiový přijímač Bluetooth pro Bowers Typ	498952
Sada měřicích čelistí3dílná Rozsah měření 20-25 mm	428745 20-25
Sada pružin zpětného chodu3dílná Rozsah měření 20-25 mm	428746 20-25
Sada měřicích čelistí3dílná Rozsah měření 25-35 mm	428745 25-35
Sada pružin zpětného chodu3dílná Rozsah měření 25-35 mm	428746 25-35
Sada měřicích čelistí3dílná Rozsah měření 35-50 mm	428745 35-50
Sada pružin zpětného chodu3dílná Rozsah měření 35-50 mm	428746 35-50