



Sada digitálních dutinoměřů Holematic XT pro rychlé měření s Bluetooth, Rozsah měření: 6-10mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	428752 6-10
GTIN	5051102207519
Třída artiklu	46B

Popis

Provedení:

3bodové rychloměřiče vnitřních rozměrů Holematic pro měření slepých otvorů od vel. 12,5 - 16. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5–16 s TK nastavci. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Kompatibilní s volitelnou aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a iOS.

Výhoda:

Velmi rychlé a opakovaně přesné měření díky pistolové rukojeti a konstantní měřicí síle.

Funkce:

- **Přepínání mm/palce.**
- **Nastavení 2 představených hodnot.**
- **Tlačítko zap./vyp./ulož. hodnoty.**

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Digitální dutinoměry č. 428702 a kontrolní kroužky se zkušebním protokolem UKAS.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948, USB klíč č. 498952, nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

Náhradní díl:

Náhradní měřicí hlavy č. 428605, měřicí čelisti č. 428745, pružina zpětného chodu č. 428746.

Technický popis

Nastavovací kroužek Ø	8 mm
Rozlišení	0,001 mm
Počet měřicích hlav	2
Mezní chyba	0,004 mm
Rozsah měření	6 - 10 mm
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Řada	HCT
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Bezdrátový přenos dat	HID (Human Interface Device)
Bezdrátový přenos dat	Mobilní aplikace HCT
Bezdrátový přenos dat	Software výrobce
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	S6
Druh produktu	3bodové dutinoměr

Služby

Kalibrace Sada dutinoměrů Rozsah měření 6-10 mm	020550 6-10
---	-------------

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 8 mm	484030 8
Připojovací kabel Typ USB2	498948 USB2
Prodloužení pro dutinoměry Typ 1/63	428510 1/63
Náhradní měřicí hlava XT Rozsah měření 8-10 mm	428605 8-10
Rádiový přijímač Bluetooth pro Bowers Typ	498952
Připojovací kabel Typ R2	498948 R2
Náhradní měřicí hlava XT Rozsah měření 6-8 mm	428605 6-8
Sada měřicích čelistí 3dílná Rozsah měření 6-8 mm	428745 6-8
Sada pružin zpětného chodu 3dílná Rozsah měření 6-8 mm	428746 6-8
Sada měřicích čelistí 3dílná Rozsah měření 8-10 mm	428745 8-10
Sada pružin zpětného chodu 3dílná Rozsah měření 8-10 mm	428746 8-10