

HOLEX**Sada oboustranných očkových klíčů, hluboce zalomené, fosfátované, Počet klíčů: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	615910 10
GTIN	4045197385628
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

HOLEX – S oválnou rukojetí.**Norma:****DIN 838 / ISO 3318****Materiál:****HOLEX** – Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.**Rozsah dodávky:**

Po 1 oboustranném očkovém klíči č. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

Technický popis

Počet klíčů	10
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	75 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	fosfátovaný

Atribut názvu produktu	fosfátované
Druh produktu	Maticový klíč

Příslušenství

Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený Rozměr klíče 27X30 mm	615900 27X30
Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený Rozměr klíče 10X11 mm	615900 10X11
Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený Rozměr klíče 20X22 mm	615900 20X22
Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený Rozměr klíče 8X9 mm	615900 8X9
Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený Rozměr klíče 21X24 mm	615900 21X24
Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený Rozměr klíče 16X17 mm	615900 16X17
Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený Rozměr klíče 14X15 mm	615900 14X15
Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený Rozměr klíče 6X7 mm	615900 6X7
Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený Rozměr klíče 18X19 mm	615900 18X19
Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený Rozměr klíče 12X13 mm	615900 12X13