

HOLEX**Momentový klíč s ráčnou, Maximální utahovací moment: 800Nm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	657272 800
GTIN	4045197892034
Třída artiklu	62E

Popis**Provedení:**

Robustní jednoramenný momentový klíč, nastavitelný pomocí mikrometr. stupnice, s pojistkou proti neúmyslné změně nastavení.

Pevně vestavěná ráčna pro upínání nástrčných hlavic.

Měrné jednotky: Nm, lbfft. Ráčna se **4hranem k přestrčení** s přídržným kolíkem pro **pravé a levé utahování**.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utažení klíč „se signálem“ (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je opět připraven k okamžitému použití.

Použití:

Pro menší až střední série.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

± 4 % ze zobrazené hodnoty.

Údaje o použití:**Legenda k výkresu a vzorce:**

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Maximální utahovací moment	800 Nm
Přesnost měření utahovacího momentu	±4 %
Hmotnost	4700 g
Nastavení utažení	utahování doprava a doleva
Upínací 4hran	3/4 palec
Rozsah utahovacích momentů	160 - 800 Nm
Ukazatel	analogová
Dělení stupnice, 1 dílek =	5 Nm
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Typ připojení	Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Norma	DIN EN ISO 6789
Feedback	s vypínáním
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Celková délka L	1030 mm
Měření	Krouticí moment
Přepínatelné rozlišení	Nm
Přepínatelné rozlišení	lbfft
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I ₃]	880 mm
Kalibrování	O1
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Měřicí technika	mechanická
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Druh produktu	Momentový klíč

Služby

Kalibrace DAkkSMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm

020020 1000

KalibrováníMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm

020010 1000