



Vložka 1000hranného šroubováku, 1/2 palce, dlouhá, Pro šrouby: M12



Údaje o objednávce

Artikové číslo	642900 M12
GTIN	4018754007233
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Použití:

Pro šrouby XZN.

Norma:

DIN 2324

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se vrstva chromovaná na nikl. Trn z houževnatého materiálu s vysokou tvrdostí, lesklý.

Technický popis

Délka	140 mm
Ø na straně pohonu	22,7 mm
Pro šrouby	M12
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	1000-hranný šroubovák
Druh produktu	Nástrčné klíče