

HOLEX**Zástrčná hlavice s tisícihranem, krátká, 1/2 palce, Pro šrouby: M5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	642850 M5
GTIN	4045197562395
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Náročná výroba ze dvou částí. Optimálně kalený korpus k zachycení a přenosu energie pohonu. Úzké tolerance vnitřních 4- hranů pro bezpečné usazení na ovládacím nástroji. Vnitřní 4- hrany dle **DIN 3120**.

Norma:**DIN 2324****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Upínací 4hran: 1/2 palec

Ø na straně pohonu: 22 mm

Délka: 60 mm

Technický popis

Délka	60 mm
Pro šrouby	M5
Ø na straně pohonu	22 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	1000- hranný šroubovák
Druh produktu	Nástrčné klíče

