

**Garant****Teleskopický dílenský vozík, Počet van: 3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	914500 3
GTIN	4045197892058
Třída artiklu	9GT

**Popis****Provedení:**

Teleskopický dílenský vozík má stabilní konstrukci z hlubokotaženého ocelového plechu s prostornou vanou na dně, 2 odkládacími přihrádkami, víkem se zvýšeným okrajem na všech stranách a podložkou X-ABS.

**Dvě teleskopické trubky s integrovanými plynovými pružinami (síla pružiny 20 kg)** podporují otevírání a zavírání vozíku. Při zavírání se teleskopické trubky zasunou do sebe, díky tomu v zavřeném stavu nic nepřesahuje. Se skládací tažnou a posuvnou rukojetí.

Centrální zamykání pomocí **cyklindrického zámku**. S kolečky uloženými na válečkových ložiskách (2 říditelná kolečka s brzdou, 2 pevná kolečka).

**Rozsah dodávky:**

Včetně organizérů. 6 dělicích příček 365 mm, 1 dělicí příčka 435 mm, 1 dělicí příčka pro vanu na dně.

**Lakování:**

Dvoubarevný, **práškově nanášený lak**, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

**Technický popis**

Výška otevřená	935 mm
----------------	--------

Užitná šířka odkládací přihrádky	435 mm
Užitná hloubka odkládací přihrádky	330 mm
Nosnost víka / odkládací přihrádky	20 kg
Nosnost dna	40 kg
Výška zavřená	520 mm
Hmotnost	24,4 kg
Hloubka	365 mm
Šířka	670 mm
Počet žlabů	3
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Druh produktu	Dílenský vozík

## Příslušenství

Zámkové pouzdro 225-010-43 bez nástrčné vložky	914208
--	--------