

**Garant****Dílenský vozík se 4 výsuvnými zásuvkami, Počet výsuvných přihrádek: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	914505 4
GTIN	4045197892065
Třída artiklu	9GT

**Popis****Provedení:**

Stabilní plášť dílenského vozíku z ocelového plechu je vybaven děrovanými bočními stěnami k uchycení příslušenství. S výsuvnými přihrádkami, které lze dále rozdělit. Prostorný pozemní box ke skladování větších nástrojů. Uzamykatelný kovovými žaluziemi se **zámkem s cylindrickou vložkou**. S kolečky uloženými na válečkových ložiskách (2 říditelná kolečka s brzdou, 2 pevná kolečka). Ocelová odkládací plocha s X-ABS-vložkou. Solidní ergonomická rukojeť z PP zesíleného skelnými vlákny.

**Rozsah dodávky:**

Včetně organizérů. 8 dělicích příček 380 mm, 2 dělicí příčky 500 mm, upevňovací materiál.

**Lakování:**

Dvoubarevný, **práškově nanášený lak**, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

**Technický popis**

Hloubka	380 mm
Šířka	660 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm

Výška	950 mm
Hmotnost	34 kg
Užitná hloubka zásuvek	295 mm
Počet výsuvných přihrádek	4
Provedení	Se žaluziemi
Nosnost zásuvek / výsuvných den	15 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	75 %
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Druh produktu	Dílenský vozík

## Příslušenství

Zámkové pouzdro 225-010-41 bez nástrčné vložky	914209
--	--------