

Garant GRIDLINE

Dílenský vozík ToolCar, 20×16G, Počet zásuvek: 7**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	914520 7
GTIN	4045197892102
Třída artiklu	9GT

Popis**Provedení:**

Dílenský vozík ToolCar s protiskluzovou podložkou **GARANT GridLine** odolnou vůči poškrábání a maximálně chrání povrch. Jednoduchá výměna odkládací police za jiné pracovní desky (např. bambus) nebo za bambusovou pracovní desku se svěrákem. Uzavíratelná přihrádka na cenné předměty / postranní přihrádka, společně centrálně uzavíratelné se zásuvkami. Čela zásuvek a madla vozíku jsou obložena tlumiči nárazů z LDPE. V případě kolize zabrání poškození citlivých povrchů a obrobků.

Osazení:

Výška čela zásuvky: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200 mm

Rozsah dodávky:

Včetně rozdělení:

Na každou 75 mm zásuvku 1 dělicí lišta s drážkami č. 951510 vel. 75,
na každou 125 mm zásuvku 1 dělicí lišta s drážkami č. 951510 vel. 125.

Lakování:

Dvoubarevný, **práškově nanášený lak**, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Upozornění:

Pro zásuvky o výšce 200 mm jsou nyní vhodné také dělicí příčky s drážkami č. 951510 vel. 200, rovněž krajové příčky č. 951560 vel. 200 a zásuvné dělicí příčky č. 951741 – 951821 vždy ve vel. 200.

Další příslušenství a organizéry najdete ve skupině 95. Vhodné organizéry:

Krajové příčky s drážkami č. 951560 vel. 75; vel. 125 a vel. 200;
 dělicí příčky s drážkami č. 951510 vel. 75; vel. 125 a vel. 200;
 zásuvné dělicí příčky č. 951721 – 951821 vel. 75; č. 951731 – 951821 vel. 125 a č. 951741 – 951821 vel. 200.

Technický popis

Užitná šířka zásuvek	500 mm
Hmotnost	87 kg
Výška	1000 mm
Šířka	800 mm
Počet zásuvek	7
Hloubka	500 mm
Užitná hloubka zásuvek	400 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Užitná hloubka zásuvek v G	16
Řada	Dílenský vozík ToolCar
Řada	ToolCar
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Užitná plocha zásuvek v G	20×16
Nosnost zásuvek / výsuvných den	40 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	20×16G
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Druh produktu	Dílenský vozík

Příslušenství

951510 75

Dělicí lišty s drážkamiHloubka 16G vhodné pro zásuvky s
výškou čela 75 mm

Dělicí lišty s drážkamiHloubka 16G vhodné pro zásuvky s
výškou čela 125 mm

951510 125

Sada koleček pro dílenský vozík a pojízdný pracovní stůl
Typ G

915567 G

Krytka zámku pro GridLine Typ VA21

914227 VA21