

Garant GRIDLINE

Dílenský vozík ToolCar, 20×16G, Počet zásuvek: 6**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 914520 6 |
| GTIN | 4045197892096 |
| Třída artiklu | 9GT |

Popis**Provedení:**

Dílenský vozík ToolCar s protiskluzovou podložkou **GARANT GridLine** odolnou vůči poškrábání a maximálně chrání povrch. Jednoduchá výměna odkládací police za jiné pracovní desky (např. bambus) nebo za bambusovou pracovní desku se svěrákem. Uzavíratelná přihrádka na cenné předměty / postranní přihrádka, společně centrálně uzavíratelné se zásuvkami. Čela zásuvek a madla vozíku jsou obložena tlumiči nárazů z LDPE. V případě kolize zabrání poškození citlivých povrchů a obrobků.

Osazení:

Výška čela zásuvky: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

Rozsah dodávky:

Včetně rozdělení:

Na každou 75 mm zásuvku 1 dělicí lišta s drážkami č. 951510 vel. 75,
na každou 125 mm zásuvku 1 dělicí lišta s drážkami č. 951510 vel. 125.

Lakování:

Dvoubarevný, **práškově nanášený lak**, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Upozornění:

Pro zásuvky o výšce 200 mm jsou nyní vhodné také dělicí příčky s drážkami č. 951510 vel. 200, rovněž krajové příčky č. 951560 vel. 200 a zásuvné dělicí příčky č. 951741 – 951821 vždy ve vel. 200.

Další příslušenství a organizéry najdete ve skupině 95. Vhodné organizéry:

Krajové příčky s drážkami č. 951560 vel. 75; vel. 125 a vel. 200;
 dělicí příčky s drážkami č. 951510 vel. 75; vel.125 a vel. 200;
 zásuvné dělicí příčky č. 951721 – 951821 vel. 75; č. 951731 – 951821 vel.125 a č. 951741 – 951821
 vel. 200.

Technický popis

| | |
|---|---------------------------|
| Počet zásuvek | 6 |
| Šířka | 800 mm |
| Užitná hloubka zásuvek | 400 mm |
| Hmotnost | 78 kg |
| Výška | 1000 mm |
| Hloubka | 500 mm |
| Užitná šířka zásuvek | 500 mm |
| Užitná šířka zásuvky v G | 20 |
| Užitná hloubka zásuvek v G | 16 |
| Řada | Dílenský vozík ToolCar |
| Řada | ToolCar |
| Otvírání jednotlivých zásuvek | jednoruční |
| Užitná plocha zásuvek v G | 20×16 |
| Nosnost zásuvek / výsuvných den | 40 kg |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % |
| Výsuv zásuvky | Blokování výsuvu |
| Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 mm |
| Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G | 20×16G |
| Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka |
| Druh produktu | Dílenský vozík |

Příslušenství

951510 75

Dělicí lišty s drážkamiHloubka 16G vhodné pro zásuvky s
výškou čela 75 mm

Dělicí lišty s drážkamiHloubka 16G vhodné pro zásuvky s
výškou čela 125 mm

951510 125

Sada koleček pro dílenský vozík a pojízdný pracovní stůl
Typ G

915567 G

Krytka zámku pro GridLine Typ VA21

914227 VA21