

Garant**Dílenský vozík se 6 zásuvkami, Počet zásuvek: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	914510 6
GTIN	4045197892072
Třída artiklu	9GT

Popis**Provedení:**

Stabilní plášť dílenského vozíku z ocelového plechu je opatřen děrovanými bočními stěnami pro uložení příslušenství. Vnitřní strana zásuvky s drážkovanými lištami pro rozdělení zásuvky. Odemykání zásuvek pomocí uvolňovacího mechanismu integrovaného v madle. Zásuvky s centrálním zamykáním pomocí **cyklindrického zámku**. S kolečky uloženými na válečkových ložiskách (2 říditelná kolečka s brzdou, 2 pevná kolečka).

Ocelová odkládací plocha s vložkou X-ABS.

Solidní, ergonomická rukojeť z PP, zesíleného skelným vláknem.

Osazení:

Výška čela zásuvky: 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Osazení:

Výška čela zásuvky: 60; 60; 120; 120; 120; 180 mm

Rozsah dodávky:

Včetně organizérů. 4 dělicí plechové přepážky pro zásuvku 60 mm, 3 dělicí plechové přepážky pro zásuvku 120 mm.

Lakování:

Dvoubarevný, **práškově nanášený lak**, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Cylindrický zámek: modulární nástrčná vložka

Výška: 950 mm

Šířka: 660 mm

Hloubka: 380 mm
Užitná šířka zásuvky: 500 mm
Užitná hloubka zásuvky: 300 mm
Hmotnost: 45 kg

Technický popis

Hmotnost	45 kg
Šířka	660 mm
Užitná hloubka zásuvky	300 mm
Počet zásuvek	6
Výška	950 mm
Hloubka	380 mm
Užitná šířka zásuvky	500 mm
Zásuvky/výsuvné dno nosnost	30 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	75 %
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Druh produktu	Dílenský vozík

Příslušenství

Zámkové pouzdro 225-010-43 bez nástrčné vložky	914208
Sada protiskluzových rohoží 5dílné pro dílenské vozíky Typ 2	914996 2