

Garant GRIDLINE

Dílenský vozík s plně výsuvnými zásuvkami, 20×16G, Počet zásuvek: 5**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	914540 5
GTIN	4045197892188
Třída artiklu	9GT

Popis**Provedení:**

Dílenský vozík s protiskluzovou, odkládací plochou X-ABS, odolnou vůči poškrábání a maximálně chránící povrch. Jednoduchá výměna odkládací plochy za jiné pracovní desky (např. bambus) nebo za bambusovou pracovní desku se svěrákem.

Osazení:

Výška čela zásuvky: 75; 75; 200; 200; 200 mm

Rozsah dodávky:

Včetně rozdělení:

Na každou 75 mm zásuvku 1 dělicí lišta s drážkami č. 951510 vel. 75,
na každou 125 mm zásuvku 1 dělicí lišta s drážkami č. 951510 vel. 125.

Lakování:

Dvoubarevný, **práškově nanášený lak**, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Upozornění:

Volitelná přihrádka na cenné předměty / boční přihrádka č. 914791 není integrována v centrálním zamykání dílenského vozíku, uzamyká se odděleným cylindrickým zámekem. Pro zásuvky o výšce 200 mm jsou nyní vhodné také dělicí příčky s drážkami č. 951510 vel. 200, rovněž krajové příčky č. 951560 vel. 200 a zásuvné dělicí příčky č. 951741 – 951821 vždy ve vel. 200.

Další příslušenství a organizéry najdete ve skupině 95. Vhodné organizéry:

Krajové příčky s drážkami č. 951560 vel. 75 a vel. 200;

dělicí příčky s drážkami č. 951510 vel. 75 a vel. 200;
zásuvné dělicí příčky č. 951721 – 951821 vel. 75 a č. 951741 – 951821 vel. 200.

Technický popis

Hmotnost	68,2 kg
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Šířka	800 mm
Hloubka	500 mm
Užitná hloubka zásuvek	400 mm
Výška	1000 mm
Počet zásuvek	5
Užitná šířka zásuvky v G	20
Užitná hloubka zásuvek v G	16
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Užitná plocha zásuvek v G	20×16
Nosnost zásuvek / výsuvných den	40 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	20×16G
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Druh produktu	Dílenský vozík

Příslušenství

Dělicí lišty s drážkamiHloubka 16G vhodné pro zásuvky s výškou čela 75 mm	951510 75
Dělicí lišty s drážkamiHloubka 16G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm	951510 125
	915567 G

Sada koleček pro dílenský vozík a pojízdný pracovní stůl
Typ G

Krytka zámku pro GridLine Typ VA21

914227 VA21