

Garant GRIDLINE

Dílenský vozík ToolCar s ComfortClose, 20×16G, Počet zásuvek: 10**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	914524 10
GTIN	4045197892171
Třída artiklu	9GT

Popis**Provedení:**

Dílenský vozík ToolCar s protiskluzovou podložkou **GARANT GridLine** odolnou vůči poškrábání a maximálně chrání povrch. Jednoduchá výměna odkládací police za jiné pracovní desky (např. bambus) nebo za bambusovou pracovní desku se svěrákem. Uzavíratelná přihrádka na cenné předměty / postranní přihrádka, společně centrálně uzavíratelné se zásuvkami. Čela zásuvek a madla vozíku jsou obložena tlumiči nárazů z LDPE. V případě kolize zabrání poškození citlivých povrchů a obrobků.

GARANT ComfortClose. Zásuvky s automatickým zavíráním a tlumením.

Osazení:

Výška čela zásuvky: 10 × 75 mm

Rozsah dodávky:

Včetně rozdělení:

Na každou 75 mm zásuvku 1 dělicí lišta s drážkami č. 951510 vel. 75,
na každou 125 mm zásuvku 1 dělicí lišta s drážkami č. 951510 vel. 125.

Lakování:

Dvoubarevný, **práškově nanášený lak**, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Upozornění:

Pro zásuvky o výšce 200 mm jsou nyní vhodné také dělicí příčky s drážkami č. 951510 vel. 200, rovněž krajové příčky č. 951560 vel. 200 a zásuvné dělicí příčky č. 951741 – 951821 vždy ve vel. 200.

Další příslušenství a organizéry najdete ve skupině 95. Vhodné organizéry:

Krajové příčky s drážkami č. 951560 vel. 75;

dělicí příčky s drážkami č. 951510 vel. 75;

zásuvné dělicí příčky č. 951721 – 951821 vel. 75.

Technický popis

Hloubka	500 mm
Užitná hloubka zásuvek	400 mm
Šířka	800 mm
Hmotnost	90,4 kg
Výška	1000 mm
Počet zásuvek	10
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Užitná hloubka zásuvek v G	16
Řada	Dílenský vozík ToolCar
Řada	ToolCar
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Užitná plocha zásuvek v G	20×16
Nosnost zásuvek / výsuvných den	30 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	20×16G
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Druh produktu	Dílenský vozík

Příslušenství

951510 75

Dělicí lišty s drážkami Hloubka 16G vhodné pro zásuvky s výškou čela 75 mm

Sada koleček pro dílenský vozík a pojízdný pracovní stůl Typ G

915567 G

Krytka zámku pro GridLine Typ VA21

914227 VA21