

**Vložka 1000hranného šroubováku, 1/2 palce, dlouhá, Pro šrouby: M8****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 642950 M8     |
| GTIN           | 4045197562463 |
| Třída artiklu  | 62A           |

**Popis****Provedení:**

Náročná výroba ze dvou částí. Optimálně kalený korpus k zachycení a přenosu energie pohonu. Úzké tolerance vnitřních 4- hranů pro bezpečné usazení na ovládacím nástroji. Vnitřní 4- hrany dle **DIN 3120**.

**Norma:****DIN 2324****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Upínací 4hran: 1/2 palec

Ø na straně pohonu: 22 mm

Délka: 140 mm

**Technický popis**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Pro šrouby         | M8                    |
| Ø na straně pohonu | 22 mm                 |
| Délka              | 140 mm                |
| Upínací 4hran      | 1/2 palec             |
| Unášecí profil     | 1000-hranný šroubovák |
| Druh produktu      | Nástrčné klíče        |

