

Garant GRIDLINE

Pojízdný pracovní stůl ToolTruck s plně výsuvnými zásuvkami, 20×16G, Počet zásuvek: 8**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	914560 8
GTIN	4045197892256
Třída artiklu	9GT

Popis**Provedení:**

Pojízdný pracovní stůl ToolTruck je vybaven pracovní deskou z X-ABS pro vysoké technické nároky. Skříňový oddíl se **2 odkládacími policemi** a dvířky. **Madla vozíků jsou obložena tlumiči nárazů z LDPE.**

Centrální zamykání uzamýká dveře skříňového oddílu a současně zásuvky.

Osazení:

Výška čela zásuvky: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

Rozsah dodávky:

Včetně rozdělení:

Na každou 75 mm zásuvku 1 dělicí lišta s drážkami č. 951510 vel. 75,
na každou 125 mm zásuvku 1 dělicí lišta s drážkami č. 951510 vel. 125.

Lakování:

Dvoubarevný, **práškově nanášený lak**, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Upozornění:

Volitelná přihrádka na cenné předměty / boční přihrádka č. 914791 není integrována v centrálním zamykání stolu ToolTruck, uzamýká se odděleným cylindrickým zámekem.

Pro zásuvky o výšce 200 mm jsou nyní vhodné také dělicí příčky s drážkami č. 951510 vel. 200, rovněž krajové příčky č. 951560 vel. 200 a zásuvné dělicí příčky č. 951741 – 951821 vždy ve vel. 200.

Další příslušenství a organizéry najdete ve skupině 95. Vhodné organizéry:

Krajové příčky s drážkami č. 951560 vel. 75 a vel. 125;

dělicí příčka s drážkami č. 951510 vel. 75 a vel. 125;
zásuvné dělicí příčky č. 951721 – 951821 vel. 75 a č. 951731 – 951821 vel. 125.

Technický popis

Hloubka	500 mm
Hmotnost	102 kg
Užitná hloubka zásuvek	400 mm
Šířka	1195 mm
Výška	1000 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Počet zásuvek	8
Užitná šířka zásuvky v G	20
Užitná hloubka zásuvek v G	16
Užitná plocha zásuvek v G	20×16
Řada	Pojízdný pracovní stůl ToolTruck
Řada	ToolTruck
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Podle konfigurátoru	ano
Nosnost zásuvek / výsuvných den	40 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Atribut názvu produktu	20×16G
Druh produktu	Mobilní dílenský stůl

Příslušenství

951510 75

Dělicí lišty s drážkamiHloubka 16G vhodné pro zásuvky s výškou čela 75 mm

Dělicí lišty s drážkamiHloubka 16G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm

951510 125

Policepevná Typ 1

914774 1

Sada koleček pro dílenský vozík a pojízdný pracovní stůl Typ G

915567 G

Krytka zámku pro GridLine Typ VA21

914227 VA21