

Garant GRIDLINE

Pojízdný pracovní stůl s 5 zásuvkami, jednostranně výsuvné, 20×16G, Počet zásuvek: 5**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	914580 5
GTIN	4045197892300
Třída artiklu	9GT

Popis**Provedení:**

Stabilní plášť pojízdného pracovního stolu z ocelového plechu obsahuje 2 integrované odkládací přihrádky. Boční stěna je děrovaná pro uchycení příslušenství, □ 9×9 mm v rastru 37 mm. Vnitřek zásuvky je hladký, přesto je vhodný pro rozdělení zásuvky. Odblokování zásuvek probíhá přes centrální odblokovací rukojeť v úchytku. Zásuvka s centrálním zamykáním pomocí **cylindrického zámku**. S kolečky uloženými na válečkových ložiskách (2 říditelná kolečka s brzdou, 2 pevná kolečka). Pracovní deska z **bambusu** s tloušťkou 25 mm je vhodná pro montáž svěráku.

Osazení:

Výška čela zásuvky: 75; 75; 125; 125; 200 mm

Rozsah dodávky:

Včetně rozdělení:

Na každou 75 mm zásuvku 1 dělicí lišta s drážkami č. 951510 vel. 75,
na každou 125 mm zásuvku 1 dělicí lišta s drážkami č. 951510 vel. 125.

Lakování:

Dvoubarevná **práškově nanášený lak**, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.

Upozornění:

Pro zásuvky o výšce 200 mm jsou nyní vhodné také dělicí příčky s drážkami č. 951510 vel. 200, rovněž krajové příčky č. 951560 vel. 200 a zásuvné dělicí příčky č. 951741 – 951821 vždy ve vel. 200.

Další příslušenství a organizéry najdete ve skupině 95. Vhodné organizéry:

Krajové příčky s drážkami č. 951560 vel. 75; vel. 125 a vel. 200;

dělicí příčky s drážkami č. 951510 vel. 75; vel.125 a vel. 200;
zásuvné dělicí příčky č. 951721 – 951821 vel. 75; č. 951731 – 951821 vel.125 a č. 951741 – 951821 vel. 200.

Technický popis

Hloubka	525 mm
Hmotnost	64 kg
Počet zásuvek	5
Výška	900 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Užitná hloubka zásuvek	400 mm
Šířka	1000 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Užitná hloubka zásuvek v G	16
Užitná plocha zásuvek v G	20×16
Podle konfigurátoru	ano
Nosnost zásuvek / výsuvných den	40 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Atribut názvu produktu	20×16G
Druh produktu	Mobilní dílenský stůl

Příslušenství

Dělicí lišty s drážkamiHloubka 16G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm	951510 125
Dělicí lišty s drážkamiHloubka 16G vhodné pro zásuvky s výškou čela 75 mm	951510 75
	915567 G

Sada koleček pro dílenský vozík a pojízdný pracovní stůl
Typ G
