

HOLEX**Dílenský vozík se 4 výsuvnými zásuvkami, Počet výsuvných přihrádek: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	914700 4
GTIN	4045197892324
Třída artiklu	92V

Popis**Provedení:**

Stabilní plášť dílenského vozíku z ocelového plechu s gumovou vložkou. S výsuvnými přihrádkami s možností rozdělení. Prostorný box na dně k ukládání větších nástrojů. Zavírání pomocí kovových žaluzií, zamykání **visacím zámkem vel. 40**.

S kolečky uloženými na válečkových ložiskách (2 říditelná kolečka z toho jedno s brzdou, 2 pevná kolečka).

Rozsah dodávky:

Včetně organizérů. 6 dělicích příček 295 mm, 1 dělicí příčka 500 mm.

Lakování:

Dvoubarevný, **práškově nanášený lak**; světle šedá RAL 7035 kombinovaná s antracitově černou RAL7016.

Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 75 %

Výška: 910 mm

Šířka: 660 mm

Hloubka: 380 mm

Užitná šířka zásuvky: 500 mm

Užitná hloubka zásuvky: 295 mm

Hmotnost: 31 kg

Technický popis

Výška	910 mm
Užitná hloubka zásuvky	295 mm
Počet výsuvných přihrádek	4
Hloubka	380 mm
Hmotnost	31 kg
Užitná šířka zásuvky	500 mm
Šířka	660 mm
Zásuvky/výsuvné dno nosnost	15 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	75 %
Druh produktu	Dílenský vozík

Příslušenství

Sada protiskluzových rohoží 5dílné pro dílenské vozíky Typ 1

914996 1