



Akumulátorová inspekční kamera, Označení výrobce: M12ICAV



Údaje o objednávce

Artikové číslo	492712 M12ICAV
GTIN	4002395159994
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Kompaktní akumulátorové inspekční kamery pro vizuální inspekce na špatně přístupných místech.

- **89 mm / 3,5 palce snímatelný bezdrátový barevný LCD displej.**
- **Funkce audio, video a foto, digitální zoom 100 – 400 %.**
- **Automatické vyrovnání kontrastu a bílé.**
- **Vodotěsná hlava kamery s 3stupňovým LED osvětlením.**
- **Pružný, vodotěsný 274 cm dlouhý kabel kamery.**
- **Digitální zoom pro lepší rozpoznání detailů.**

Rozsah dodávky:

Včetně 1× 12 V / 2,0 Ah Li-Ion akumulátoru, nabíječky C12 C, kabelu 2740 mm, 8 GB SD karty, přepravního kufříku.

Technický popis

Velikost displeje	3,5 palec
Rozlišení displeje	320×240 px

Napětí akumulátorů	12 V
Označení výrobce	M12 ICAV3-9
Hlava kamery Ø	12,4 mm
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Délka kabelu kamery	2740 mm
Hmotnost	0,72 kg
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Obal	Přepravní kufřík
Druh produktu	Endoskop