

**HOLEX****Zástrčná hlavice s tisícihranem, krátká, 1/2 palce, Pro šrouby: M8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	642850 M8
GTIN	4045197562418
Třída artiklu	62A

**Popis****Provedení:**

Náročná výroba ze dvou částí. Optimálně kalený korpus k zachycení a přenosu energie pohonu. Úzké tolerance vnitřních 4-hranů pro bezpečné usazení na ovládacím nástroji. Vnitřní 4-hrany dle **DIN 3120**.

**Norma:****DIN 2324****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Upínací 4hran: 1/2 palec

Ø na straně pohonu: 22 mm

Délka: 60 mm

**Technický popis**

Délka	60 mm
Pro šrouby	M8
Ø na straně pohonu	22 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	1000-hranný šroubovák
Druh produktu	Nástrčné klíče

