

Garant

Vějířovitý brusný válec rouno (ZA) / tkanina (ZA), Ø 100×100 mm, Srovnání zrnitosti: 150FINE

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	568471 150FINE
GTIN	4045197892355
Třída artiklu	51M

Popis**Provedení:**

Standardní rozměr **Ø 100×100 mm** nebo úzké provedení **Ø 100×50 mm** na obrábění malých ploch. Upínací otvor Ø 19 mm s vícenásobnou klínovou drážkou.

Kombinace **brusné tkaniny a rouna**.

Velmi odolné a jemně strukturované rouno se zirkonovým korundem (ZA). **Ideální pro obrábění ušlechtilé oceli.**

Použití:

Pro **lehké čisticí práce** a pro **rovnoměrný finiš povrchu**.

Upozornění:

Pro vyrovnání šířky u úzkých válců Ø 100×50 mm, použijte sadu distančních kroužků č. 568439.

Technický popis

Srovnání zrnitosti	150
Doporučené otáčky	2800 min ⁻¹
Zkratka brusiva	ZA
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Ø válců	100 mm
Šířka válců	100 mm
Atribut názvu produktu	Ø 100×100 mm
Druh produktu	Vějířovitý brusný válec round

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Laky	omezené použití		
suché	vhodný		