

Mitutoyo**Vestavné posuvné měřítko vertikální, Rozsah měření: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	499402 200
GTIN	4946368128405
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

S **elektronikou Absolut** a velkými, snadno čitelnými číslicemi na displeji. Jednorázové nastavení nulové pozice, která zůstane do příští výměny baterií (cca 1,5 roku) absolutním nulovým bodem. Nejvyšší přesnost měření i při nejvyšší rychlosti posuvu. Funkce ZERO / ABS – nulování a přepínání relativního a absolutního měření.

Vestavné posuvné měřítko s kapacitním, elektronickým systémem měření. **Vertikální montáž.**

Použití:

Vhodné pro měření a polohování na nástrojářských strojích, přípravcích atd.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497085.

Technický popis

Rozsah měření	0 - 200 mm
Hmotnost	310 g
Odečet	0,01 mm

Kalibrování	Cena na poptávku
Celková délka L ₂	320 mm
Délka měřicí lišty L ₁	344 mm
Mezní chyba	0,03 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření	jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Vestavné posuvné měřítko

Služby

Kalibrování Univerzální posuvné měřidlo Maximální rozsah měření 600 mm

021400 600

Příslušenství

Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ USB2	497085 USB2
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D2	497085 D2
Vysílač Typ S11E	498966 S11E
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Připojovací kabels datovým tlačítkem Typ D1	497085 D1