


Mezní závitový kalibr EG 6H mod., Závit: EG-M6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	486180 EG-M6
GTIN	2050001919182
Třída artiklu	48B

Popis

Provedení:

Závitová měrka ke kontrole vložených závitů (EG) pro závitové drátové vložky. Zabroušení prvního závitu odstraňuje hrubé nečistoty z obrobku a zamezuje předčasnému vylomení prvního závitu. Provedení dle DIN 2279 – 2299. **Strana správného a zmetkového rozměru na jedné rukojeti (DIN 2240, část 1 tvar R).** Strana zmetkového rozměru červeně označená.

Použití:

Pro metrické závity ISO - vložené závity (EG), vpravo DIN 8140-2.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502 und DIN 8140.**

Technický popis

Závit	EG M6
Stoupání závitu	1 mm
Druh závitu	EG-M
Norma	DIN 8140
Druh měrky	Kalibr pro zmetkové rozměry
Druh měrky	Dobrý kalibr
Kalibrování	L10
Druh produktu	Závitový mezní válečkový kalibr

Služby

Kalibrace DAkkSMezní závitový kalibr Maximální Ø 90 mm	028590 90
KalibrováníZávitový mezní kalibr Maximální Ø 20 mm	028550 20