


## Mezní závitový kalibr EG 6H mod., Závit: EG-M4



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 486180 EG-M4  |
| GTIN           | 2050001919168 |
| Třída artiklu  | 48B           |

### Popis

#### Provedení:

Závitová měrka ke kontrole vložených závitů (EG) pro závitové drátové vložky. Zabroušení prvního závitu odstraňuje hrubé nečistoty z obrobku a zamezuje předčasnému vylomení prvního závitu. Provedení dle DIN 2279 – 2299. **Strana správného a zmetkového rozměru na jedné rukojeti (DIN 2240, část 1 tvar R).** Strana zmetkového rozměru červeně označená.

#### Použití:

Pro metrické závity ISO - vložené závity (EG), vpravo DIN 8140-2.

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502 und DIN 8140.**

### Technický popis

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Stoupání závitu | 0,7 mm                          |
| Závit           | EG M4                           |
| Druh závitu     | EG-M                            |
| Norma           | DIN 8140                        |
| Druh měrky      | Kalibr pro zmetkové rozměry     |
| Druh měrky      | Dobrý kalibr                    |
| Kalibrování     | L10                             |
| Druh produktu   | Závitový mezní válečkový kalibr |

### Služby

|  |           |
|--|-----------|
| Kalibrace DAkkSMezní závitový kalibr Maximální Ø 90 mm | 028590 90 |
| KalibrováníZávitový mezní kalibr Maximální Ø 20 mm     | 028550 20 |