



## Sada 6hranných úhlových klíčů, s kulovou hlavou chromované, Počet šroubováků: 8



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	626065 8
GTIN	7610733085576
Třída artiklu	63D

### Popis

#### Provedení:

Zalomená stopka; optimální délky ramen. S kulovou hlavou možnost šikmého použití až do sklonu 30°.

Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný.

#### Rozsah dodávky:

Po 1 úhlovém šroubováku č. 626063: vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

Uložení v: plastový držák

### Technický popis

Počet šroubováků	8
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Druh produktu	Šroubováky

### Příslušenství

626063 4

6hranný úhlový klíč, s kulovou hlavouchromovaný 6hran 4 mm

Plastové pouzdro na 6hranné úhlové šroubováky Typ 8

626250 8

6hranný úhlový klíč, s kulovou hlavouchromovaný 6hran 8 mm

626063 8

6hranný úhlový klíč, s kulovou hlavouchromovaný 6hran 2 mm

626063 2

6hranný úhlový klíč, s kulovou hlavouchromovaný 6hran 6 mm

626063 6

6hranný úhlový klíč, s kulovou hlavouchromovaný 6hran 5 mm

626063 5

6hranný úhlový klíč, s kulovou hlavouchromovaný 6hran 1,5 mm

626063 1,5

6hranný úhlový klíč, s kulovou hlavouchromovaný 6hran 3 mm

626063 3

Plastový držák na 6hranné úhlové šroubováky Počet drážek 9

627255 9

6hranný úhlový klíč, s kulovou hlavouchromovaný 6hran 2,5 mm

626063 2,5