



Sada 6hranných úhlových klíčů, s kulovou hlavou práškově nanášený lak, Počet šroubováků: 9



Údaje o objednávce

Artikové číslo	626066 9
GTIN	7610733066063
Třída artiklu	63D

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; optimální délky ramen. S kulovou hlavou možnost šikmého použití až do sklonu 30°.

Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.

Povrch poniklovaný, chromovaný a **s práškově nanášeným lakem** pro snadné nalezení díky nápadnému barevnému značení „Rainbow“.

Rozsah dodávky:

Po 1 úhlovém šroubováku č. 626064: vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Uložení v: plastový držák

Technický popis

Počet šroubováků	9
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Druh produktu	Šroubováky

Příslušenství

Plastový držák na 6hranné úhlové šroubováky Počet drážek 9	627255 9
6hranný úhlový klíč, s kulovou hlavoupráškově nanášený lak 6hran 8 mm	626064 8
6hranný úhlový klíč, s kulovou hlavoupráškově nanášený lak 6hran 5 mm	626064 5
Plastové pouzdro na 6hranné úhlové šroubováky Typ 11	626250 11
6hranný úhlový klíč, s kulovou hlavoupráškově nanášený lak 6hran 10 mm	626064 10
6hranný úhlový klíč, s kulovou hlavoupráškově nanášený lak 6hran 3 mm	626064 3
6hranný úhlový klíč, s kulovou hlavoupráškově nanášený lak 6hran 6 mm	626064 6
6hranný úhlový klíč, s kulovou hlavoupráškově nanášený lak 6hran 2 mm	626064 2
6hranný úhlový klíč, s kulovou hlavoupráškově nanášený lak 6hran 1,5 mm	626064 1,5
6hranný úhlový klíč, s kulovou hlavoupráškově nanášený lak 6hran 4 mm	626064 4
6hranný úhlový klíč, s kulovou hlavoupráškově nanášený lak 6hran 2,5 mm	626064 2,5