

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Jednořadý kulatý kartáč, splétaný ocelový drát 0,50 mm, Ø kartáče D1×šířka osazení L1: 250X15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	570325 250X15
GTIN	4017359178270
Třída artiklu	57L

Popis**Provedení:**

Rovný kulatý kartáč s hladkým ocelovým drátem 0,50 mm, **splétaný** a pevně zalisovaný v ocelovém korpusu. **Splétaný doleva**, čímž je zamezeno předčasnému rozpletení. **Velmi agresivní účinky kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení.**

Použití:

Pro těžké kartáčovací práce jako např. odstraňování okují, rzi, strusky, zdrsňování, čištění kovových součástí, též k čištění bednění. Pro stacionární použití.

Technický popis

Délka osazení H ₁	42 mm
Počet copánků	52
Ø kartáče D ₁	250 mm
Maximální počet otáček	5000 min ⁻¹
Tloušťka kartáče	15 mm

Ø otvoru d ₁	51 mm
Materiál osazení	Ocelový drát
Tloušťka štětín	0,5 mm
Druh produktu	Kulatý kartáč