

**Garant****Děrovací pila bimetal, Průměr: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	589010 16
GTIN	4045197158291
Třída artiklu	51S

**Popis****Provedení:**

**Robustní konstrukce odolná vůči prasknutí** s variabilním ozubením na pružném korpusu ze speciální oceli (bimetal). Zesílené, tuhé dno je vybaveno závitem a unášecími otvory (od Ø 32 mm) pro bezpečné upnutí na stopce. Vysoká jakost zubů z HSS, geometrie zubu a nízké výrobní tolerance zajišťují nejlepší řezný výkon a dlouhou životnost.

- **Ozubení Vario 4 / 6 zubů na palec pro chod bez vibrací.**
- **Maximální hloubka řezu pro všechny velikosti 38 mm.**
- **Přesně broušené zuby – Nejrychlejší řezání a čisté řezné hrany.**

**Použití:**

Na stojanové vrtačky, soustruhy nebo elektrické ruční vrtačky s odpovídajícími otáčkami. K řezání kruhových otvorů z tenko- až silnostěnného materiálu (nezávisle na tom, zda je povrch obrobku rovný nebo zvlněný). Vhodné pro všechny materiály jako ocel, **ušlechtilá ocel**, mosaz, měď, litina, lehké kovy, dřevo, sádkartonové a plastové desky atd. Přidání mazacího prostředku prodlužuje životnost (u kovů).

**Doporučení:**

Použití řezného oleje, např. 084205 vel. 0,25 prodlužuje životnost a umožňuje rychlejší postup prací.

**Upozornění:**

**Upínací stopky a děrovací pily jsou kompatibilní se všemi běžnými bimetalovými děrovacími pilami kromě Bosch-SDS. Vrtací korunky na kámen viz č. 788000, 788040, 788050. Vykružovačky z tvrdokovu na ocel viz č. 118400, 118500, 119000.**

## Technický popis

Průměr	16 mm
Doporučené otáčky hliník	825 min <sup>-1</sup>
Doporučené otáčky ocel	550 min <sup>-1</sup>
Doporučené otáčky INOX	275 min <sup>-1</sup>
Zubů na palec	4 / 6
Druh produktu	Děrovka

## Příslušenství

Středicí vrták osazený TK Typ 6KT	589432 6KT
Středicí vrták HSS Typ 6KT	589430 6KT
Upínací stopka Typ 30	589310 30
Rychlovýměnná upínací stopka Typ 30	589314 30