

HOLEX**Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté, chromovaný, Rozměr klíče: 24X27mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	615950 24X27
GTIN	4045197161031
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Technický popis

Délka klíče L	337 mm
Rozměr klíče ₂	27 mm
Rozměr klíče ₁	24 mm
Maximální Ø kroužku D ₁ max.	36 mm
Maximální Ø kroužku D ₂ max.	40 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Povrch	chromované
Atribut názvu produktu	chromovaný
Druh produktu	Maticový klíč

