

HOLEX**Oboustranný očkový klíč, rovný, fosfátovaný, Rozměr klíče: 8X10 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	617900 8X10
GTIN	4045197385673
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

HOLEX S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiál:

HOLEX Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.

Délka klíče L: 115 mm

maximální \varnothing kroužku D_1 max.: 13,5 mm

maximální \varnothing kroužku D_2 max.: 16 mm

maximální výška očka $h_{1\max}$: 6 mm

Technický popis

maximální \varnothing kroužku D_1 max.	13,5 mm
Otvor klíče 1	8 mm
maximální výška očka $h_{1\max}$	6 mm
Otvor klíče 2	10 mm
Délka klíče L	115 mm
maximální \varnothing kroužku D_2 max.	16 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované

Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	fosfátovaný
Atribut názvu produktu	fosfátovaný
Druh produktu	Maticový klíč