

Garant**Děrovací pila bimetal, Průměr: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	589010 20
GTIN	4045197158321
Třída artiklu	51S

Popis**Provedení:**

Robustní konstrukce odolná vůči prasknutí s variabilním ozubením na pružném korpusu ze speciální oceli (bimetal). Zesílené, tuhé dno je vybaveno závitem a unášecími otvory (od Ø 32 mm) pro bezpečné upnutí na stopce. Vysoká jakost zubů z HSS, geometrie zubu a nízké výrobní tolerance zajišťují nejlepší řezný výkon a dlouhou životnost.

- **Ozubení Vario 4 / 6 zubů na palec pro chod bez vibrací.**
- **Maximální hloubka řezu pro všechny velikosti 38 mm.**
- **Přesně broušené zuby – Nejrychlejší řezání a čisté řezné hrany.**

Použití:

Na stojanové vrtačky, soustruhy nebo elektrické ruční vrtačky s odpovídajícími otáčkami. K řezání kruhových otvorů z tenko- až silnostěnného materiálu (nezávisle na tom, zda je povrch obrobku rovný nebo zvlněný). Vhodné pro všechny materiály jako ocel, **ušlechtilá ocel**, mosaz, měď, litina, lehké kovy, dřevo, sádkartonové a plastové desky atd. Přidání mazacího prostředku prodlužuje životnost (u kovů).

Doporučení:

Použití řezného oleje, např. 084205 vel. 0,25 prodlužuje životnost a umožňuje rychlejší postup prací.

Upozornění:

Upínací stopky a děrovací pily jsou kompatibilní se všemi běžnými bimetalovými děrovacími pilami kromě Bosch-SDS. Vrtací korunky na kámen viz č. 788000, 788040, 788050. Vykružovačky z tvrdokovu na ocel viz č. 118400, 118500, 119000.

Technický popis

Doporučené otáčky INOX	220 min ⁻¹
Doporučené otáčky ocel	445 min ⁻¹
Doporučené otáčky hliník	660 min ⁻¹
Průměr	20 mm
Zubů na palec	4 / 6
Druh produktu	Děrovka

Příslušenství

Rychlovýměnná upínací stopka Typ 30	589314 30
Středicí vrták HSS Typ 6KT	589430 6KT
Středicí vrták osazený TK Typ 6KT	589432 6KT
Upínací stopka Typ 30	589310 30