

**Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté, chromovaný, Rozměr klíče: 25X28mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	615950 25X28
GTIN	4045197441782
Třída artiklu	62A

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.  
S oválnou stopkou.

**Norma:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Technický popis**

Maximální Ø kroužku D <sub>2</sub> max.	40 mm
Délka klíče L	346 mm
Maximální Ø kroužku D <sub>1</sub> max.	36 mm
Rozměr klíče <sub>1</sub>	25 mm
Rozměr klíče <sub>2</sub>	28 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Povrch	chromované
Atribut názvu produktu	chromovaný
Druh produktu	Maticový klíč

