

**Oboustranný očkový klíč, rovný, Rozměr klíče: 24X27mm****Údaje o objednavce**

Artikové číslo	617600 24X27
GTIN	4018754021406
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

STAHLWILLE – s dobře uchopitelnou profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly. Tenké, ploché kroužky pro použití na úzkých místech. S profilem **AS-Drive**.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiál:

STAHLWILLE – Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl; povrch kruhově broušený.

Technický popis

Maximální \varnothing kroužku D_2 max.	38,5 mm
Rozměr klíče $_1$	24 mm
Délka klíče L	290 mm
Maximální výška oka $h_{1\text{ max}}$	11 mm
Rozměr klíče $_2$	27 mm
Maximální \varnothing kroužku D_1 max.	35 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	0 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chrome-Alloy-Steel

Povrch	chromovaná (neodlupující se)
Druh produktu	Maticový klíč