

HOLEX**Sada oboustranných očkových klíčů, hluboce zalomené, chromované, Počet klíčů: 8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	615960 8
GTIN	4045197161055
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

HOLEX – S oválnou rukojetí.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

HOLEX – Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 oboustranném očkovém klíči č. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Technický popis

Počet klíčů	8
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	75 stupeň
Výrobní postup	zápustkově kované
Materiál	chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný

Atribut názvu produktu	chromované
Druh produktu	Maticový klíč

Příslušenství

Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté Rozměr klíče 16X17 mm	615950 16X17
Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté Rozměr klíče 19X22 mm	615950 19X22
Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté Rozměr klíče 6X7 mm	615950 6X7
Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté Rozměr klíče 10X11 mm	615950 10X11
Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté Rozměr klíče 18X21 mm	615950 18X21
Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté Rozměr klíče 12X13 mm	615950 12X13
Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté Rozměr klíče 14X15 mm	615950 14X15
Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté Rozměr klíče 8X9 mm	615950 8X9